

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):				
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *15* 120*A 4/4/8/8	0.225+0.043 (20624)	0.035*0.3
Item	项目	Specification	规格值			
NO. of conductors	导体芯数 N	15				
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08				
Total Pitch	全间距 PT	7 ± 0.08				
Total Length	总长度 L	120 ± 3				
Insulation Length	绝缘长度 IL	112 ± 3				
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08				
Total Width	总宽度 W	8 ± 0.08				
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5				
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5				
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1				
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1				
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3				
Over lap	冲孔	/				
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05				
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05				
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005				
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03				
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色 Blue	Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)			
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm	Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)			
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。			
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)				
Rev	版本	A	Unit(单位):mm	Discharge Date 发行日期 2020.11.10	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
			深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn		
			KH-FFC-A0.5-15P-120MM	0755-28190160		