

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):														
		Part Descripon(部品规格): 0.5*22*150*A 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3														
Item	项目	Specification	规格值													
NO. of conductors	导体芯数 N	22														
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08														
Total Pitch	全间距 PT	10.5 ± 0.08														
Total Length	总长度 L	150 ± 3														
Insulation Length	绝缘长度 IL	142 ± 3														
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08														
Total Width	总宽度 W	11.5 ± 0.08														
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5														
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5														
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1														
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1														
Slanting	线口倾斜度 A	≤ 0.3														
Over lap	冲孔	/														
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05														
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05														
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005														
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03														
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue	Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)													
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm	Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)													
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色	<table border="1"> <tr> <td>Discharge Date 发行日期</td> <td>Review Date 修订日期</td> <td>Drawing NO 图纸编号</td> </tr> <tr> <td>2020.11.10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">深圳市金航标电子有限公司</td> <td>www.kinghelm.com.cn</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KH-FFC- A0.5-22P-150MM</td> <td>0755-28190160</td> </tr> </table>		Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号	2020.11.10			深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	KH-FFC- A0.5-22P-150MM		0755-28190160
Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号														
2020.11.10																
深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn														
KH-FFC- A0.5-22P-150MM		0755-28190160														
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)														
Rev	版本	A	<p>Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量, 隐藏线不显示。</p> <p>Unit(单位):mm</p>													