

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):							
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *29* 150*A 4/4/8/8	0.225+0.043(20624)	0.035*0.3			
Item	项目	Specification	规格值						
NO. of conductors	导体芯数 N	29							
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08							
Total Pitch	全间距 PT	14 ± 0.08							
Total Length	总长度 L	150 ± 3							
Insulation Length	绝缘长度 IL	142 ± 3							
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08							
Total Width	总宽度 W	15 ± 0.08							
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5							
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5							
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1							
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1							
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3							
Over lap	冲孔	/							
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05							
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05							
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005							
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03							
Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)									
Supporting Tapc Color 补强板颜色							Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)		
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm		Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量,隐藏线不显示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期			
PET(Insulation)		0.043mm 白色			2020.11.10				
PET(Insulation)		0.043mm (20624印字)			深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn			
Rev		版本		A	KH-FFC-A0.5-29P-150MM	0755-28190160			

