



主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi iPN
极数	1P + N
中性线位置	左侧
额定电流 [In]	25 A
剩余电流灵敏度	30 MA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	A类
网络类型	AC
网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz 符合 GB 16917.21
符合标准	GB 16917.21
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压无关
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
宽度	17.75 Mm +/- 0.25 mm

环境

运行温度	-25...60 °C
------	-------------

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	98.0 G
包装1高度	7.4 Cm
包装1宽度	3.6 Cm
包装1长度	9.7 Cm
包装2的单位类别	BB1
包装2的数量	2

包装2重量	216.0 G
包装2高度	8.3 Cm
包装2宽度	6.4 Cm
包装2长度	10.2 Cm
包装3的单位类别	CAR
包装3的数量	56
包装3重量	6.591 Kg
包装3高度	20 Cm
包装3宽度	27.8 Cm
包装3长度	37.6 Cm

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Product Life Status : **Commercialised**