



深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.



# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户: \_\_\_\_\_

机种: \_\_\_\_\_

料号: \_\_\_\_\_

品名: **ACTB021**

日期: **2022-08-19**

编号: \_\_\_\_\_

承认章	客户确认		供应商	
	工程技术		工程技术	黄英
	采购		品质	陈秦哲
	品保 IQC		制造	胡金汉

公司地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号

TEL: 0755-28167122

FAX: 0755-28167770

E-MAIL: info@szennt.com

WEB : http://www.szennt.com



# PRODUCT SPECIFICATION

## 产品承认书

### 1、技术参数 (Technical Data)

中心距 (Center Space) : 14.00\*5.60 mm

额定电流 (Rated Current) : 180A

螺纹扭矩 (Thread Torque ) : 2.5N.m

lbf•in 螺纹大小 (Thread size) : M6

### 2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : -40℃~+125℃

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

### 3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1

IEC 60947-7-1

UL 1059

UL 486E

### 4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接  $260 \pm 5^\circ\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接  $350 \pm 5^\circ\text{C}/10\text{s}$ .

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave  $260 \pm 5^\circ\text{C}/5\text{s}$ ,

2, a total of 10s, hand-welded iron  $350 \pm 5^\circ\text{C}/10\text{s}$ .)

### 5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)