



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 100VAC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -25°C to +85°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No: CS-1001-04C (LOCK)
- Poles: 4
- Material: PA66-UL 94V-2, White
- Q' TY: 1,000 pcs/Tape&reel

剖视图: A-A

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1001-04C (LOCK)	X.	±0.50	材料	PA66UL94V-0/2	单位	mm	SHEET 1 OF 1				
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.20	颜色	本色	比例	1:1	▲	修改内容	修改日期		
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法		数量		▲				
工程图号	CST-1001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.						▲		
制定日期	2017/03/21	核准		X.XXXX	±0.02							▲		