





29.25 ± 0.30  
(空3, 4, 7PIN)



Recommand PCB Layout



PIN针规格: 1.14\*1.14\*14.60

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C - +105° C
- Contact resistance: 20mΩ

■ WADER

- Part No: CS-1120-08N3, 4, 7
- Part No: 2-12
- Material: PA66 UL94V-0, White.
- Q' TY: 1000 pcs/Bag

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權歸深圳市永豐盈電子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的權力。

类别	WAFER	品名	CS-1120-08N3, 4, 7	X.	±0.50	客户料号		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.20	颜色	本色	比例	比例	①	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法		数量		②		
工程图号	CST-1120	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELELECTRONICS CO., LTD.				③		
制定日期	2017/06/18	核准	周中湖	X.XXXX	±0.02							