



### MATERIAL

Insulator :PA6T (UL94V-0)  
 Contact :Bronze  
 Contact Plated:Gold Flash Over Nickel  
 Color :Black

### SPECIFICATION

Current Rate :1AMP  
 Operation Temperature:-40° C to +105° C  
 Contact Resistance :20mΩ Max at DC 1A  
 Insulation Resistance :1000MΩ Min at DC 500V  
 Dielectric Strength :AC 500V Per Minute

**RoHS2.0**

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。

类别	排针	料号	CS-1126WR-2X10 (L7.5-11.5H4.0)		
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.30
工程图号	CS-1126WR	审核	CHENIMNGBING	X.XXX	±0.20
制定日期	2020/07/01	核准	CUIMIN	X.XXXX	±0.10

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
颜色		比例	1:1	①	修改内容 修改日期
画法		数量		②	
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD.				③	