

NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PBT

CONTACT: C2700.

CONTACT PLATING: 镀金.

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.


DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 600VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.

INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40° C TO +80° C.



RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	排针	料号	CS-1127WS-1X2B (L21.5)		
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.30
工程图号	CS-1127WS	审核	CHENIMNGBING	X.XXX	±0.20
制定日期	2020/07/01	核准	CUIMIN	X.XXXX	±0.10

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
颜色		比例	1:1	①	修改内容	修改日期
画法		数量		②		
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.				③		