


断面 A-A



注

1. 嵌合相手型番 : 173090
2. 使用端子型番 : 171631, 171661
3. 製品規格 : 108-5179

173063 - 2	黒	1
型番	色	個番

PRINT DIST 単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

P	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	14APR 11			
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE			

STE TE Connectivity				
抱合電線断面積(WIRE RANGE) mm ² (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	名称 (NAME) 2極 キャップハウジング .070 シリーズ エコノシル "J"-II		
材料 (MATERIAL) PBT	仕上 (FINISH) 色: 表参照	一般公差	SYZE	LOC
DR. <i>9/5/85</i>	DE. <i>K. Oda 9/5/85</i>	10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3°	C	J
CHK. <i>16.</i>	APP. <i>10amba 9/5/85</i>		尺度 (SCALE) 2:1	番号 (NO.) C-173063
			REV. P	SHEET