



NUMBER C-174587
METRIC

PRINT DIST
単位/ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT




RECOMMENDABLE DIMENSIONS OF 2Pos TAB
2極タブ推奨仕様図



(A) : タブショルダーを突当てとする場合 SHOULDERED TYPE TAB
(B) : 部品樹脂部を突当てとする場合 MOLD TYPE TAB

注記:
① タブ穴はバリがなく、穴縁部のダレは 0.08 以下であること。
② タイプ (B) 仕様図の指示なき寸法部はタイプ (A) と共通とする。

NOTES:
① NO BURRS ARE ALLOWED ON THE TAB HOLE EDGES, AND THE SHEAR DROOP SHALL NOT EXCEED 0.08mm.
② FOR THE DIMENSION NOT SHOWN IN TYPE (B) TAB DWG. APPLY THE COMMON DIMENSION SHOWN IN TYP (A) TAB DWG.



注記:
1. 通用製品規格 : 108-5126
2. 通用コンタクト製品番号 : 170324-1, 170325-1, 170326-1
3. 本コネクタは、左図に示す仕様の2極タブに適合する。
④ 材料 : 6/6 ナイロン (UL94V-0)
⑤ 材料 : 6/6 ナイロン (UL94V-2)

NOTES:
1. PRODUCT SPEC , 108-5126
2. APPLIED CONTACT P/N : 170324-1, 170325-1, 170326-1
3. THIS CONNECTOR APPLIED FOR 2Pos. TAB. (SEE DETAIL)
④ MATERIAL : 6/6 NYLON (UL94V-0)
⑤ MATERIAL : 6/6 NYLON (UL94V-2)
⑥ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
⑦ MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 775°C

△	NATURAL	2-174587-1
△	赤 (RED)	1-174587-7
△	青 (BLUE)	1-174587-6
△	緑 (GREEN)	1-174587-5
△	黄 (YELLOW)	1-174587-4
△	自然色 (NATURAL)	1-174587-1
△	黄 (YELLOW)	1-174587-4
△	自然色 (NATURAL)	174587-1
備考 (REMARK)	色 (COLOR)	型番 (P/N)

⑥ OBSOLETE

Copyright ©1987年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1987 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
C5	REVISED PER ECR-19-002938	BH	E.W	25FEB 2019	電線電線範囲 (WIRE RANGE)
C4	REVISED PER ECR-18-015822	BH	E.W	21NOV 2018	mm ² (AWG -)
C3	REVISED PER ECR-18-006574	BH	RP	30MAY 2018	絶縁外径 (INSULATION DIA.)
C2	REVISED PER ECO-10-000444	KK	AEGJAN10		名称 (NAME)
C1	REDRAWN W/O CHANGE FJOC-1704-04				187 SERIES POSITIVE LOCK (MA- []) 2Pos. HSG. 187 シリーズ ポジティブロック (マーク) 2極 ハウジング 確性ガイド付
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	材料 (MATERIAL) 注参照 ④⑤ SEE NOTES
					仕上 (FINISH)
					一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
					10mm ±0.2 10mm ±0.25 30mm ±0.3 公差: 3°
					備考 (REMARK)
					LOC 番号 (No.)
					B J C-174587
					尺度 (SCALE)
					4-1
					REV. C5 SHEET 1 OF 1