




空第2PIN



Recommended PCB Layout

NOTE:  
 MATERIAL  
 HOUSING: PA6T BK UL94V-0( 耐高温材料).  
 CONTACT: BRASS(H65).  
 CONTACT PLATING: GOLD .  
 ELECTRICAL  
 CURRENT RATING: 3AMP.  
 VOLTAGE RATING: 250VAC/DC.  
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.  
 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩMIN.  
 ENVIRONMENTAL  
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C.



**RoHS2.0**

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HEADER	品名	CS-1110-11N2(L11.6)		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30
工程图号	CST-1110	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20
制定日期	2019/01/09	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10

材料		单位	mm
颜色		比例	1:1
画法		数量	
深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.			

SHEET 1 OF 1		
	修改内容	修改日期