

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG









RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:


PROJEKT NR.:		REVISIONS ÄNDERUNGEN			
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
E		ECR-14-013059	02SEP2014	ABV	SA
E1		ECR-15-015157	20OCT2015	ABV	SA

Kodierungen
CODINGS
2:1



Bemerkungen
NOTES

- Passend zu Buchsengehäuse, siehe Zeichnung TE: 1394048
SUITABLE TO SOCKET HOUSING. SEE DRAWING
 - Änderung nur mit Zustimmung der freigebenden Fachabteilung
CHANGES ONLY WITH APPROVAL OF THE RESPONSIBLE DEPARTMENT
 - Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen
THE MANUFACTURER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN
 - Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
 - Formteilungsgrat zulässig MAX. 0.3
PART LINE PERMITTED
 - Formteilungsversatz zulässig MAX. 0.3
SPLIT LINE PERMITTED
 - Verpackung: Schuetztgut
PACKAGING: LOOSE PIECE
 - Zulässiger Regeneratanteil MAX. 25%
RECYCLED MATERIAL PERMISSIBLE
 - Ausführung Lieferantenlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL
 - Verzug zulässig bis max. ±0.5 mm (E1)
WARPAGE PERMITTED TO MAX. ±0.5 mm (E1)
- 1- -3 wie gezeichnet
AS SHOWN



TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	BENENNUNG DESCRIPTION	OBERFLÄCHE SURFACE FARBE/COLOUR	ART KIND GEWICHT WEIGHT	GRAMM	Passend zu: SUITABLE FOR: Stiftwanne PIN HEADER
9-135524-3	E	Z	Abdeckkappe/COVER	wasserblau/WATER BLUE	S	2.3	1241768-2 1241768-1
2-135524-3	E	B	Abdeckkappe/COVER	natur/NATURAL	S	2.3	
1-135524-3	E	A	Abdeckkappe/COVER	schwarz/BLACK	S	2.3	

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 @ CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimass toleranzen nach DIN 16901-140 @. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	DWN Q.Patschula 20JUL99	NAME J.Hahn
		CHK J.Hahn	APVD -
		PRODUCT SPEC 108-18157	
		APPLICATION SPEC 114-18351	
MATERIAL PBT-GF10	WEIGHT GEWICHT	SIZE A2	CAGE CODE -
		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-135524	RESTRICTED TO NUR FÜR
		CUSTOMER DRAWING	SCALE MASSSTAB 2:1
		SHEET BLATT 1 OF 1	REV E1

1471-9 (3/13)