



- 注記:
- 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
 - 製品規格 : 108-5459
 - 取付適用規格 : 114-5203
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング : 917686
タブコンタクト : 917764
917765
 - 取扱説明書 : 411-5771
 - 生産場所を示す (表1を参照のこと)

- NOTES:
- MATERIAL; 66 NYLON (UL94V-0)
 - PRODUCT SPEC.; 108-5459
 - APPLICATION SPEC.; 114-5203
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING; 917686
TAB. CONT.; 917764
917765
 - INSTRUCTIN SHEET: 411-5771
 - MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)
 - PART 5-316086-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

表 1
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
+AMP 又は + OR AMP	中国 CHINA (PRC)

NATURAL 自然色	5-316086-1	2
BALACK 黒色	316086-9	2
BLUE 青色	316086-6	2
YELLOW 黄色	316086-4	2
RED 赤色	316086-2	2
NATURAL 自然色	316086-1	2
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

E1	REVISED ECR-14-001994	A. Z. D. Z.	11FEB 2014	Copyright © 1978 年 日本イー・エム・ピー株式会社	Copyright © 1978 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	AMP	日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan
E	変更 (FJ00-1592-98)	T.H.	21 SEP '95	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 2極キャップ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL LOCK 2P CAP HSG.	
D	変更 (FJ00-1366-97)	A.O.Y.K.	11 SEP '95	--- mm ² (AWG -)	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10 MP ±0.2 100 MP ±0.25 300 MP ±0.3 角度 : ±3°	
C	変更 (FJ00-0452-97)	A.O.Y.K.	25 OCT '95	材料 (MATERIAL) SEE NOTE 注記	仕上 (FINISH)	---	
B	変更 (FJ00-3931-96)	A.O.Y.K.	10 JAN '96	DR. 8 SEP '95 A.OISHI	DE. 8 SEP '95 Y.NOGUCHI	10 MP ±0.2 100 MP ±0.25 300 MP ±0.3 角度 : ±3°	
A	変更 (FJ00-3486-95)	Y.N.Y.K.	20 OCT '95	CHK. 8 SEP '95 Y.KASHIWA	APP. 8 SEP '95 Y.KASHIWA	A3 J 316086	
O	作成 (FJ00-3222-95)	A.O.Y.K.	8 SEP '95	尺取 (SCALE) 5-1		REV. E1 SHEET 1 OF 1	
LTR	変更	DR	CHK	DATE			