



注意事项:

一. 电气特性:

1. 工作电压AC 170V
2. 耐电压500V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻:1000M OHM MIN
4. 绝缘阻抗:50 OHM
5. 驻波比:0-6GHZ 1.3:1 MAX

二. 工作温度:-55° C~+155° C



	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
	电话: 0769-83328111			
未标注公差: .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1 未标注角度公差:±1°	C/U NO.客户编号	D044	Part Name.品名/规格	圆形SMA JACK FOR 夹板式PCB-L11.4
	Material.材質		C/U Part No.客户料號	
	Finish.處理		Part No. 料號	HJ-SMA303
	Scale.比例	4:1	Draw .繪圖	Check.校對
	REV.版本/次	A/0	gyl	
	Unite.單位:	mm	17.5.25	

BOM明細表

零件 序號	部件品名/ 規格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	螺牙本体	黃銅	鍍銀		1	
2	絕緣體	鐵弗龍	白色		1	
3	SMA母針	黃銅	鍍金		1	

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容