



说明:

- 一. 电气特性:
 1. 工作电压AC 250V
 2. 耐电压100V 50HZ RMS
 3. 绝缘电阻:1000M OHM MIN
 4. 绝缘阻抗:50 OHM
 5. 频率范围:0-3GHZ
- 二. 工作温度:-65° C~+165° C

BOM明細表

零件号	部件品名/规格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	螺牙本体	黃銅	鍍金		1	
2	絕緣體	鐵弗龍	白色		1	
3	PIN針/	黃銅	鍍金		1	

版號	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
Rev.	Date.	ECN No.		

<p>Tolerance 未標注公差:</p> <p>.X ±0.3</p> <p>.XX ±0.2</p> <p>.XXX ±0.1</p> <p>未標注角度公差:±1°</p>	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
	电话: 0769-83328111			
	C/U NO. 客戶編號	D017	Part Name. 品名/規格	SMA母头母针
	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號	
	Finish. 處理		Part No. 本厂料号	HJ-SMA338
Scale. 比例	4:1	Draw. 繪圖	Check. 校對	App. 核准
REV. 版本/次	A/0	GYL		
Unit. 單位:	mm	17.8.14		

Autodesk

Autodesk