




20.00



## 电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	0~6GHz
3	工作电压	1000V <sub>rms</sub>
4	绝缘电阻	≥5000M Ω
5	接触电阻	内导体≤3m Ω，外导体≤2M Ω
6	机械耐久性	500次
6	耐压	1000V <sub>rms</sub> (海平面)

## 材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
4	螺母	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
3	花垫	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

## APPROVALS

DRAWN G.M.Chen 2015/7/17

DEALON 德之隆®  
ELECTRONICS CO.,LTD

CHECKED

TITLE: RF CONNECTOR

APPROVALS

PART NO. DL-SMA-KWE14

TOLERANCES ARE

30<sup>±0.15</sup>  
10<sup>±0.10</sup>  
5<sup>±0.10</sup>

ANGLE

UNIT: mm

SCALE: 1:1

SHEET 1 OF 1

ECN NO.

REV. A

DATE.

DESCRIPTION. NEW

CHANGE.

CHECK.

APPRO.

DRAWN

DATE

TITLE:

PART NO.

SCALE:

SHEET

PROJ.