



电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 $\Omega$
2	频率范围	0~6GHz
3	工作电压	1000V/rms
4	绝缘电阻	$\geq 50000M \Omega$
5	接触电阻	内导体 $\leq 3m \Omega$ , 外导体 $\leq 2M \Omega$
6	机械耐久性	500次
6	耐压	1000Vrms (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

  

APPROVALS		DATE	DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD				
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	RF CONNECTOR				
CHECKED			DL-SMA-KWE				
APPROVALS			PART NO. _____				
TOLERANCES ARE		30 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.10</sub>	±0.30	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
		10 <sup>+0.10</sup> <sub>-0.05</sub>	±0.20		DRAWING NO. _____		PROJ.
		5 <sup>+0.10</sup> <sub>-0.05</sub>	±0.15	±2°			