



REV.	DETAIL	PLACE	NAME	DATE
01	首次发行		XCC	2022.05.05

6	填充物	黑色环氧树脂	—	
5	插头	XHB-2 白色插头	1PC	
4	线材	UL1569单根绝缘PVC电线 20AWG	2PCS	黑色
3	探针	304不锈钢 $\phi$ 2mm	2PCS	
2	固定架	PA6+GF15	1PC	黑色
1	铜主体	黄铜H58	1PC	
序号	名称	材质	使用量	备注

技术要求:

- 1、G1/2外牙铜主体;
- 2、探针长度裸露部分为光滑无毛刺, 预留指定长度;
- 3、工作温度-10°C-70°C;
- 4、密封性压力测试要求: 压力 $\geq$ 1.6MPa, 最少30分钟;

SUNWAVE ELECTRONICS CO.,LTD.		ANGLE OF VIEW	
DO NOT SCALE DRAWING UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: (1) ALL DIMENSIONS IN MM. (2) RADIUS & CHAMFERS:0.20MM (3) DRAFT ANGLE: 0-0.5° (4) TOLERANCE: 0 TO 14 ±0.10 14 TO 30 ±0.14 30 TO 50 ±0.18 50 TO 75 ±0.20 75 TO 100 ±0.25 100 TO 150 ±0.31 150 TO 500 ADD ±0.06 FOR EACH ADDITIONAL 50 ANGULAR ±0.5°	PROJECT	电极式液位传感器	DRAWN
	MODEL	SF-5100-001	CHECKED
	DESCRIPTION	总成图	APPR'D
	PART NO.	/	SCALE
	MATERIAL	/	UNIT
	FINISH		MM
	QTY.	1 SET	DWG. NO.
			SHEET
			1 OF 1
			S0573