



电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	0~6GHz
3	工作电压	1000V _{rms}
4	绝缘电阻	≥5000MΩ
5	接触电阻	内导体≤3mΩ，外导体≤2MΩ
5	机械耐久性	500次
6	耐压	1000V _{rms} (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

APPROVALS		DATE	DRAWING NO.	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	DL-SMA-KE11	
CHECKED			RF CONNECTOR	
APPROVALS			ELECTRONICS CO.,LTD	
TOLERANCES ARE		±2°	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
30 ^{+0.15}	±0.30	ANGLE		PROJ.
10 ^{+0.10}	±0.20	UNIT: mm		
5 ^{+0.10}	±0.15	DRAWING NO.		

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.
	A		NEW