



电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50Ω
2	频率范围	$0 \sim 6\text{GHz}$
3	工作电压	170V/MAX
4	绝缘电阻	$\geq 1000\text{M} \Omega$
	接触电阻	内导体 $\leq 5\text{m} \Omega$, 外导体 $\leq 2.5\text{m} \Omega$
5	机械耐久性	500次
6	耐压	500Vrms (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

APPROVALS		DATE	DRAWING NO.		SCALE: 1:1		SHEET 1 OF 1	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	DL-MMCX-KE		RF CONNECTOR		PROJ.	
CHECKED								
APPROVALS								
TOLERANCES ARE		$30^{\pm 0.15}$	± 0.30	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1	
		$10^{\pm 0.10}$	± 0.20					
		$5^{\pm 0.10}$	± 0.15	$\pm 2^{\circ}$	DRAWING NO.		PROJ.	
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.		CHANGE.	CHECK.	APPRO.	
	A		NEW					

DEALON 德之隆®
ELECTRONICS CO.,LTD