






LOC	DIST	REV	DATE	DWN	APVD
A1	-	B	26MAY2003	CG	JG
		B1	11JAN2005	CG	JG
		B2	19MAY2009	TGN	JG
		B3	06APR2011	CG	JG



SECTION A-A
Schnitt



HOUSING IN PRE-LOCKED POSITION
(DELIVERY CONDITION)
Gehäuse in Vorraststellung
(Lieferzustand)

- NOTES
Bemerkungen
- 1 TE-LOGO AND PARTNUMBER
TE-Logo und Teile-Nr.
 - 2 PRODUCTION-DATE
Produktionsdatum
 - 3 REVISION STATUS OF THE MOULD
Aenderungszustand des Werkzeugs
 - 4 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 - 5 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
 - 6 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
 - 7 MAX. FOR 2.5MM² FLR CABLE
max. fuer 2.5mm² FLR Kabel
 - 8 SUITABLE AMP MCP 2.8 FLAT TYPE RECEPTACLE
SEE DRAWING NO. 1355036
Zu verwendender AMP MCP 2.8 Buchsenkontakt
siehe Zeichnung Nr. 1355036
 - 9 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Versandkarton

REV.	REV.	COLOUR	DESCRIPTION	ITEM	MATERIAL	WEIGHT	ITEM NO.	SCALE	SHEET	OF	REV.
TE ORDER-NO.	REV.	COLOUR	DESCRIPTION	ITEM	MATERIAL	WEIGHT	ITEM NO.	SCALE	SHEET	OF	REV.
3-1418994-1	B	GREEN	HOUSING, 10POS. WITH SEC LOCK	1	PA66-GF13	7.8g	A1100779	5:1	1	1	B3
2-1418994-1	B	BLUE	HOUSING, 10POS. WITH SEC LOCK	1							
1-1418994-1	B	RED	HOUSING, 10POS. WITH SEC LOCK	1							
1418994-1	B	BLACK	HOUSING, 10POS. WITH SEC LOCK	1							
TE ORDER-NO.	REV.	COLOUR	DESCRIPTION	ITEM	MATERIAL	WEIGHT	ITEM NO.	SCALE	SHEET	OF	REV.
TE Bestell-Nr.		Farbe	Beschreibung		PA66-GF13	7.8g	A1100779	5:1	1	1	B3



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Toleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. Dieses Zeichnungsdokument ist durch AMP kontrolliert. ANWENDER, DER DIESE ZEICHNUNG VERWENDET, IST FÜR DIE RICHTIGKEIT DER DIMENSIONEN UND DER ANWENDUNG VERANTWORTLICH.		DWN L. Goelz 02JUN2003		NAME AMP MCP 2.8 HOUSING, 10POS. WITH SECOND LOCKING DEVICE	
DIMENSIONS MASSENMESSUNGEN mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED Toleranzen		DRAWING NO. 1418994	
9 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC		±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1		DRAWING NO. 1418994	
FINISH/SCHLÜSSELFÄRBE SEE TABLE siehe Tabelle		WEIGHT GEWICHT 7.8g		DRAWING NO. 1418994	
		CUSTOMER DRAW ING		SCALE MASSSTAB 5:1	
				SHEET BLATT 1	
				OF VON 1	
				REV. REV. B3	