



1. FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

| A | 颜色 | B |
|----------|----|---|
| Circuit1 | 红色 | |
| Circuit2 | 黑色 | |

3. MATERIAL(材料)

| 标志 | 料号 | 单用量 | 备注 | 总用量 |
|----|------------------------|-------|-------|-----|
| 1 | X8821H-02-N0 | 1PCS | | |
| 2 | X8821T-PSN | 2PCS | | |
| 3 | UL1007/22AWG. 红. 黑色 | 各1PCS | 300MM | |
| 总量 | | | | |

XXXXXT-PXX-AXXXX-LXXX-TX
① ② ③ ④ ⑤

- ① 系列 (Series No)
- ② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先镀锡后冲)
- ③ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG22-AWG26)
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white)
- ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)
- ⑤ 剥皮镀锡 (Peeled tin plated) T(可定制剥皮长度镀锡)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|-------------|---------|-------------|------------------------|--|-------------|---|--|--------|-------|----------|
| | | | | | ANGLAR | ±5° | XKLB | DSND | | SCALE: N/A | DRAWING NO. X8821T-PSN-A22RB-L300-T4 | | | | |
| | | | | | L ≤ 4 | ±0.2 | | DWN | | VIEW: | PART NO.: | | | | |
| | | | | | 4 < L ≤ 16 | ±0.3 | | CHKD | | UNIT: mm/in | DWG NO.: | | | | |
| | | | | | 16 < L ≤ 63 | ±0.4 | | APPD | | SIZE: A4 | | | | | |
| MARK | DESCRIPTION | | | | DATE | REVISED | APPROVED | UNSPECIFIED TOLERANCES | | | XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED | | WEIGHT | SHEET | REVISION |
| REVISIONS | | | | | | | | | | | | | 1/1 | A0 | |
| www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn | | | | | | | | | | | | | | | |