



东莞市苏迪罗电子科技有限公司

Add: 广东省东莞市塘厦镇田心墩龙路18号

http://www.soudelor.com.cn/

电话: 0769-81000581 81000582 邮箱: kxxx@vip.163.com


SOUDELOR

67系列手动复位

产品性能及技术参数

*规格

- 额定电流: 3AMP-40AMP(30A以上无安规认证)
- 输入电压: 125VAC/250VAC/32VDC 50-60Hz
- 安全中断能力: 125VACx1000A, 250VACx200A
- 耐压能力: 1500VAC/min, 漏电电流 $\leq 0.5\text{mA}$
- 额定通断能力: 6倍额定电流
- 绝缘电阻: 500VDC5S, 绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$
- 回复方式: 手动复位
- 环境温度: (25°C)
- 额定电流100%: 保持不跳
- 额定电流150%: 一个小时内跳脱
- 额定电流200%: 5-40S内跳脱




*温度系数

温度	补偿系数
-5°C	(3A-4A) x1.2 (5A-30A) x1.12
+40°C	(3A-4A) x0.92 (5A-30A) x0.94


*跳脱时间曲线图

67 SERIES THERMAL CIRCUIT BREAKER
TRIP TIME CURVES



***规格**

- 额定电流: 3AMP-40AMP(30A以上无安规认证)
- 输入电压: 125VAC/250VAC/50VDC 50-60Hz
- 安全中断能力: 125VACx1000A, 250VACx200A
- 耐压能力: 1500VAC/min, 漏电电流 $\leq 0.5mA$
- 额定通断能力: 6倍额定电流
- 回复时间: 60S回复
- 绝缘电阻: 500VDC 5S, 绝缘电阻 $\leq 100M\Omega$
- 回复方式: 自动复位
- 环境温度: (25°C)
- 额定电流100%: : 保持不跳
- 额定电流150%: : 一个小时内跳脱
- 额定电流200%: : 5-35S内跳脱



***温度系数**

温度	补偿系数
-5°C	(3A-4A)x1.2(5A-30A)x1.12
+40°C	(3A-4A)x0.92(5A-30A)x0.94

***跳脱时间曲线图**

67AR SERIES THERMAL CIRCUIT BREAKER
TRIP TIME CURVES

