



产品承认书

客户名称： 立创商城


产品名称： Y1 交流陶瓷电容器

规格描述： JT Y5P-102K/400V F10*L15

产品编码： JCY12B102K2GF0150A095BF

客户料号： _____

制作日期： 2022-08-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章 
黄洋凯	邓光彦	王砚剑	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论：
			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它：

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，
订货合同按此样品执行交货。

供应商信息：

地址：东莞市厚街镇三屯村上屯上涌路 28 号 C 栋四楼

电话：+86 769 85885761

传真：+86 769 85885771

邮箱：qe@jk-et.com





网址：http://www.jk-et.com

JK-ET**东莞市健坤(健而威)电子科技有限公司**

DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI)ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

产品承认规格

客户名称		日期	2022-01-04				
产品名称	Y1 交流陶瓷电容器	执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4				
规格描述	JT Y5P-102K/400V F10*L15	产品编码	JCY12B102K2GF0150A095BF				
客户料号							
1.温度特性的温度范围	-25℃~+85℃						
2.工作温度范围	-25℃~+125℃						
3.外观要求	产品本体表面光洁，无损坏，印字清晰；引脚无氧化，无异物。						
4.印字、尺寸标准(mm)	实测记录						
	D	11.0±1.0	10.91	10.95	10.93	10.92	10.96
	T	4.5±0.8	4.50	4.44	4.33	4.40	4.40
	F	10.0±0.8	10.02	10.15	10.20	10.16	10.05
	L	15.0±3.0	15.44	15.60	15.41	15.50	15.55
	d	0.60±0.05	0.58	0.58	0.59	0.58	0.59
	e	3.0max	1.23	1.01	1.35	1.00	1.14
5.性能标准	实测记录						
电容量	1000PF ±10%	956	988	990	962	975	
损耗角	≤0.025	0.012	0.015	0.013	0.012	0.011	
耐电压	无击穿无飞弧 4000VAC 60S	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电 60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2672 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪						
测试条件	1KHz 1.0V 25±3℃ 55±30%RH						

6.产品认证			
认证机构	符号	认证标准	证书号
CQC		IEC 60384-14 2005	CQC12001082600
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10	E340699
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)	40041534
KTL		KC 60384-14(2015-09) KC 60384-1(2015-09)	SU03082-16002
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准		
8.包装标准	散装 1000PCS/包		