



东莞市健坤(健而威)电子科技有限公司

DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI)ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

产品承认书

客户名称： 立创商城


产品名称： Y1 交流陶瓷电容器

规格描述： JT Y5U-332M/400V F10*L15

产品料号： JCY12E332M2GF0150A110BF

物料代号： _____

制作日期： 2022-08-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章
黄洋凯	邓光彦	王砚剑	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论：
			<input type="checkbox"/> 合格
			<input type="checkbox"/> 不合格
			<input type="checkbox"/> 其它：

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，订货合同按此样品执行交货。

供应商信息：

地址：东莞市厚街镇三屯村上屯上涌路 28 号 C 栋四楼

电话：+86 769 85885761

传真：+86 769 85885771

邮箱：qe@jk-et.com

网址：http://www.jk-et.com







东莞市健坤(健而威)电子科技有限公司

DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI)ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

产品承认规格

客户名称		日期	2020-12-23				
产品名称	Y1 交流陶瓷电容器	执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4				
规格描述	JT Y5U-332M/400V F10*L15	产品料号	JCY12E332M2GF0150A110BF				
物料代号							
1.温度特性的温度范围	-25℃~+85℃						
2.工作温度范围	-25℃~+125℃						
3.外观要求	本体表面光洁，无损坏，印字清晰，引脚无氧化。						
4.印字、尺寸标准(mm)	实测记录						
	D	12.5±1.0	12.35	12.30	12.33	12.30	12.36
	T	4.5±0.8	4.33	4.45	4.40	4.52	4.44
	F	10.0±0.8	10.05	10.00	10.06	10.11	10.15
	L	15.0±2.0	15.26	15.01	15.52	15.43	15.00
	d	0.60±0.05	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60
	e	4.0max	1.11	1.02	1.25	1.20	1.05
5.性能标准	实测记录						
标称容量	3300PF ±20%	3326	3415	3350	3312	3400	
损耗角%	≤2.5	0.45	0.35	0.41	0.46	0.50	
耐电压	无击穿无飞弧 4000VAC 60S 5mA	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
绝缘电阻	≥10GΩ (100VDC 充电 60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2672 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪						
测试条件	1KHz 1.0V 25±3℃ 55±30%RH						

6.安规标准			
认证机构	符号	认证标准	证书号
CQC		IEC 60384-14 2005	CQC12001082600
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10	E340699
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)	40041534
KTL		KC 60384-14(2015-09) KC 60384-1(2015-09)	SU03082-16002
7.环保标准	符合 ROHS2.0 REACH 无卤素标准		
8.包装标准	散装 1000PCS/包		