

NXB-63 小型断路器

1 符合标准

GB/T10963.1, IEC60898-1

2 符合认证

CCC、CE

3 主要功能

过载、短路、隔离

4 技术参数

额定电流 (I_n) : 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

额定工作电压 (U_e) : 230V~ (1P~2P、1P+N)、400V~ (2P~4P、3P+N);

额定绝缘电压 (U_i) : 500V;

频率: 50Hz;

电磁脱扣器类型: B、C、D;

极数: 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P;

机械寿命: 20000次;

电气寿命: 10000次;

额定短路分断能力 (I_{cn}) : 6000A, 10000A (2P/230V) ;

运行短路分断能力 (I_{cs}) : 6000A, 7500A (2P/230V) ;

额定冲击耐受电压 (U_{imp}) : 4kV;

断路器每极功耗: 见表1。

表1

额定电流 I_n (A)	每极最大功耗 (W)
$I_n \leq 10$	3
$10 < I_n \leq 16$	3.5
$16 < I_n \leq 25$	4.5
$25 < I_n \leq 32$	6
$32 < I_n \leq 40$	7.5
$40 < I_n \leq 50$	9
$50 < I_n \leq 63$	13

5 外形及安装尺寸

