



技术参数:

插芯:

- 插针数: 9
- 额定电流: 5A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.09-0.82\text{mm}^2(28-18 \text{ AWG})$

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 9
 - Rated current: 5A
 - Rated voltage: 50V
 - Rated impulse voltage: 0.8kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: ≥ 500
- Contacts:
- Terminal: Crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface:
 - hard-silver plated
 - hard-gold plated
 - Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.09-0.82\text{mm}^2(28-18 \text{ AWG})$

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HMDS/2.1-009-MC	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1290090100101	
绘图 Drawn		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
审核 Checked		WL KANG		27.02.2017		-		-		重量 Weight		数量 Qty.	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LUO 27.02.2017		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	