


日期/Date
档案员
Filing Clerk

1 2 3 4 5 6



技术参数

插芯:

- 插针数: 5
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$


Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 5
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 400V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$



					表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-				产品代号 Part Code	HME-005-FS
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	YL YE	16.06.2022	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.2	16.28g	-		
审核 Checked	HZ LAN	16.06.2022									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	16.06.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL COLTD	