



REV	LOCAS	DESCRIPTION	DRAW	DATE
A0	NEW	PERLIMINARY	LITAO	2018.11.12
A1			LIU	2021.08.30

备注:



1. 塑胶材质: PA66+GF15%, 表面处理: 晒纹(24#).  
阻燃等级: UL94V-0, 颜色: 黑色.
2. 端子材质: 黄铜, 表面镀镍全金3U", 锁底120U".
3. 外测: 披锋小于0.03; 无料花、缩水、表面发麻.
4. 颜色管控: 参考色板, 无明显偏差.
5. 带(CPK)符号的尺寸需做CPK管控, CPK值要求≥1.33

特性要求:

1. 耐电压: 1000V AC/1分钟; 接触阻抗: 100mΩ MAX;  
绝缘阻抗: 在500V DC 100MΩ MIN
2. 额定电压: 30V MAX; 额定电流: 5A
3. 环境温度: -25℃~85℃
4. 耐久测试: 插拔2000次无电器性能不良.
5. 盐雾测试: 测试温度35℃, 90%RH, 溶液浓度5%, PH值: 6.5-7.2,  
一个循环为24H, 其中盐雾喷涂8H, 保存16H, 共6个循环,  
判定条件: 6个循环(144H)后表面无腐蚀,



SECTION A-A



MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)	DongGuan D-CHAIN Precision Components CO, Ltd	
	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 X.xxx ±0.05 ANGULAR ±1°	DESIGN: Andy CHECKED: APPROVED: PART NO: WA1607400219-10B DRAWING NO: