



技术参数:
 插芯:
 - 插针数: 8
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: > 500
 插针:
 - 接线方式: 弹片连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $< 3\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 0.5-4.0mm²/20-12 AWG
 (带管形接线端子线径范围: 0.14-2.5mm²/26-14 AWG)
 - 剥线长度: 10±0.5mm

Technical specification:
 Insters:
 - No. of contact: 8
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage: 400V
 - Rated impulse voltage: 6kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: > 500
 Contacts:
 - Terminal: spring terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: Hard-silver plated
 - Contact resistance: $< 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: 0.5-4.0mm²/20-12 AWG
 (For wires with crimped ferrule, wire gauge: 0.14-2.5mm²/26-14 AWG)
 - Stripping length: 10±0.5mm

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HMEE-008-MQ	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1290080010001	
姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight	
TC YE		05.01.2022		-		-		1:1		V1.0		-	
审核 Checked		HZ LAN		05.01.2022						数量 Qty.		-	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		05.01.2022		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
												厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	