



技术参数:
 孔位: 2-20
 间距: 2.5mm
 适用线规: AWG28-22#
 温度范围: -25° -85°
 额定电压: 250V DC/AC
 额定电流: 3A
 接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$
 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 耐压: 1000V Ac/分钟
 材料: PA66

孔位	2	3	4	5	6	7	8
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15	17.5
B	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7
孔位	9	10	11	12	13	20
A	20.0	22.5	25	27.5	30.0	47.5
B	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	50.7

未注公差尺寸		XH-NY	上海洲日电子有限公司				
尺寸	公差		Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD		上海康司玛电子设备进出口有限公司		
	长度		角度	Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD			
X.	± 0.15	$\pm 1.5^\circ$	版本编号	20171018 A/0			
制图	周元金 201171018		图纸编号	ZR20171018-204			
审核	张海娜 201171018		物料编号	TEL:86-21-34975176/51571121			
核准	章妹 201171018		第三视角	比例	1:1	单位 mm	图幅 A4
				页次: 第1页 共1页			