




Current Rating: 3Amp
 Insulator Resistance: 5000Megohms min
 Dielectric withstanding: AC 500V
 Operating Temperature: -40°~+105°
 Max Processing Temp: 160°for 30~60 seconds
 Contact Material: Brass
 Insulator Material: PBT+30%GF
 Plating: Glod Flash



变更次数	变更内容 Content of Change	担当 ACT	产品名称 TITLE	MJ-6B2.0*3.5	材料 MATERIAL	版本 VER	单位 UNITS	日期 DATE	角法 DROJ
			零件名称 ACCESSORY		比例 SCALE	一般公差 ±0.10 ±0.01 ±0.002 ±5	制图 DRAWN	杨世剑	第三角法
			数量 QNTY				审核 CHK'D		
			深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn				核准 APPROVED		
			KH-2.0TXM-H3.5						
			0755-28190160						