



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象。表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

| 序号 | 名称 | 材料 | 表面 | 备注 |
|----|--------|------|-------|----|
| 4 | LED灯引脚 | 铁针 | 镀锡 | |
| 3 | 信号针 | 磷铜 | 镀金 | |
| 2 | 塑座 | PA66 | 黑(环保) | |
| 1 | 屏蔽 | 黄铜 | 镀铜锡 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----|
| | | | GENERAL TOLERANCE | | 制图 DRAWING | | 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD | | | |
| | | | DIM | TOL | 审核 CHECK | | | | | |
| | | | X.X | ±0.30 | 批准 APPROVAL | | 产品名称 TITLE | 网络插座 | 版本 REV. | A |
| 1 | | | 初版发行 | | | | 产品料号 PART NO. | HC-RJ45-5JA-4-2 | 单位 UNITS | mm |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | Angle | | ±3.0° | 投影 Projection | 材料 MATERIAL | | 页次 SHEET | 1/1 |