



- NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34032SF4 (SJ114408)  
 2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)  
 3. THE DIFFERENCE BETWEEN THIS ITEM AND MX34032NF1 (SJ038755) IS COLOR, POLARIZATION KEY, LOCK FORM AND IDENTIFICATION MARK.

- 注 1. かん合相手メスコネクタ : MX34032SF4 (SJ114408)  
 2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタツピンネジ 2種 M3×6  
 3. 本品は、MX34032NF1 (SJ038755) とは色相と誤かん合防止キとロック部形状及び識別マークのある点異なる。

3	TERMINAL-L2	16	BRASS	PLATING:Sn	MATERIAL-PLATING
2	TERMINAL-L1	16	BRASS	PLATING:Sn	MATERIAL-PLATING
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR:LIGHT BLUE

符号 NO.	名 DESCRIPTION	個 QTY.	材 MATERIAL	仕 FINISH	備 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1754 JAHL-1754		第1版 (ORIGINAL DATE) 24/DEC/2013		尺度 (SCALE) 2:1	
製 DR.		S. SHIN		シリーズ (SERIES) MX34	
担 CHK.		T. NAKAJIMA		名称 (TITLE) MX34032NF4	
査 APPD.		Y. WATANABE		図面番号 (DRAWING NO.) SJ114407	
承 APPD.		A. OONO		重量 (MASS) 8.4g	
単位 (UNIT) : mm				品質 (QUALITY) G	