


# 六孔磁珠(滤波器)

客户名称:	规格图	型号: MLB6*10 -2.5T
-------	-----	----------------------

## 1. 外形尺寸图(单位:mm)



A	6.0±0.2
B	10.0±0.2
C	20±2
D	14max

## 2. 材料表

部品名	使用材料	材料编号
CORE	JR6H	GM-JR6H-6*10
线材	Φ0.5mm (无铅镀锡铜包钢线穿 2.5TS)	MT2100602.5TS

## 3. 作业工序

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1) 穿线<br>根据图纸的要求圈数。 | 3) 外观检查              |
| 2) 剪脚<br>根据图线的尺寸要求。 | 4) 电气特性检查 (参照下记电气特性) |

## 4. 电器特性

项目	规格 (2.5TS)	测试条件	测试仪器
阻抗 (Z)	600 Ω MIN	100MHz	HP-4291B
电感量 (L)	12±20%	1KHZ/0.25V	YD2810B

制定日期	2011 年 9 月 5 日		客户编码	编码
批准	审核	设计		
				图纸编号