


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0



- 技术参数
- ◆ 额定电压：250V AC DC
 - ◆ 额定电流：2.0A AC DC
 - ◆ 耐压值：800V AC
 - ◆ 绝缘电阻：800M Ω MIN
 - ◆ 接触电阻：20M Ω MAX
 - ◆ 工作温度：-25℃~+85℃
 - ◆ 间距：2.0mm
- 材料
- ◆ 外壳：尼龙66
 - ◆ 插针：黄铜

PCB寸法

尺寸公差：±0.15mm 角度公差：±3°		图号	比例	ITF
绘制	审查	核 准	单 位	mm
核 准	核 准	核 准	页 次	of
供应商	供应商	供应商		