






慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.


产品规格书

6	电缆夹	1	PC
5	防护形尾部螺帽	1	PC
4	绝缘体	1	PPS
3	插头内壳	1	PC
2	插针0.9	4	铜镀金
1	插头壳体(0度)	1	PC
项目号	零件名	数量	备注




安装尺寸

接触件数量	4芯
接触件直径(插针)	0.9mm
焊接杯直径	0.85mm
接触电阻	<4.5mΩ
绝缘电阻	>10 ⁶ MΩ
工作电压	0.4KV/AC
工作电压	0.6KV/DC
测试电压	1.2KV/AC
测试电压	1.8KV/DC
电流	8A
耐压电压	5.5KV/DC
工作温度	-40℃-125℃
机械寿命	≥5000[1000(连续)]次



5	插孔0.9	4	磷铜镀金
4	六角螺母M14x1	1	铜镀镍
3	绝缘体	1	PPS
2	螺母M14x1	1	PC
1	插座壳体(0度)	1	PC
项目号	零件名	数量	备注



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME

JH14连接器