





慈溪市科发电子有限公司



CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书



认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	750V
额定电流	20A	32A
使用线径	22-12 AWG	4.0mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力距	10.0Kg. cm	
温度范围	-40℃—+105℃	
尺寸		
间距	9.5mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
螺丝	M4 钢 镀镍	

订购方式:



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME KF45H-9.5