



技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 15N$ 。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。
5. 包装说明
 - ① 散装
 - ② 管装
 - ③ 编带

C	7.35	8.6	9.85	11.1	12.35	13.6	14.85	16.1	17.35	18.6	19.85	21.1	22.35	23.6
B	4.33	5.58	6.83	8.08	9.33	10.58	11.83	13.08	14.33	15.58	16.83	18.08	19.33	20.58
A	1.25	2.5	3.75	5.0	6.25	7.5	8.75	10.0	11.25	12.5	13.75	15	16.25	17.5
尺寸 孔位	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

总装图							产品名称	卧贴针座	
							规格型号	1.25-AWB	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	视图	重量	比例
设计	王鹏程	标准化							5:1
校对		审定							
审核	郑建银	批准	沈才义						
工艺		日期	2018.06.27		共 1 页		第 1 页		
							浙江红星电业有限公司		