



- 技术要求**
1. 塑件表面平整光洁,无飞边、毛刺等现象。
  2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
  3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5	21.0
B	3.4	4.9	6.4	7.9	9.4	10.9	12.4	13.9	15.4	16.9	18.4	19.9	21.4	22.9
C	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5	21.0	22.5	24.0

标记	更改文件号	审核	日期
设计	赵建丽	审核	
校对		批准	
审核		日期	2011.8.1
工艺			

插孔座		HXY8.118.420	
ZH-2Y~15Y		(HX15000-2Y~15Y)	
图样	标记	视图	重量
			8:1
共 1 页	第 1 页	浙江红星电业有限公司	
材料	尼龙 (UL94V-0)		