



### 技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数 (Poles) : 2、4、6
- 适用线规 (Applicable wires) : AWG20#~16#
- 适应基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 0.8~2.0mm
- 温度范围 (Temperature range) : -25℃~85℃
- 额定电压 (Voltage rating) : 300V.Ac/Dc
- 额定电流 (Current rating) : 15A max
- 接触电阻 (Contact resistance) :  $\leq 0.01\Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) :  $\geq 1000M\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage) : 1800V.Ac/1min
- 材料 (Material) :
  - 插头 (Plug housing) : 尼龙 (PA66) UL94V-0
  - 插座 (Receptacle housing) : 尼龙 (PA66) UL94V-0
  - 插片 (Retainer) : 尼龙 (PA66) UL94V-2(O)
  - 端子 (Terminal) : 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)

### 端子 TERMINAL

通用35745、35746、35747、35748 (P170)

Accepts:35745、35746、35747、35748 (P170)

插头 Plug housing	插座 Receptacle housing	插片 Retainer
<p><b>HX18016-2PA (35965-0200)</b></p> <p>适配端子 (Terminal) : 35746</p>	<p><b>HX18016-4R (35180-0400)</b></p> <p>适配端子 (Terminal) : 1<sup>#</sup>孔--35745、2<sup>#</sup>孔--35747 3<sup>#</sup>孔--35746、4<sup>#</sup>孔--35748</p>	<p><b>HX18016-2PS (35965-029<sup>#</sup>)</b></p> <p>35965-0290 : 透明 (Natural) 35965-0292 : 红色 (Red) 35965-0293 : 黄色 (Yellow) 35965-0294 : 蓝色 (Blue)</p>
<p><b>HX18016-2PB (35965-0210)</b></p> <p>适配端子 (Terminal) : 35745</p>	<p><b>HX18016-6R (35180-0600)</b></p> <p>适配插头 (Housing) : HX18016-2PA、2PB</p>	<p><b>HX18016-2RS (35182-029<sup>#</sup>)</b></p> <p>35182-0290 : 透明 (Natural) 35182-0292 : 红色 (Red) 35182-0293 : 黄色 (Yellow) 35182-0294 : 蓝色 (Blue)</p>
<p><b>HX18016-2PC (35965-0220)</b></p> <p>适配端子 (Terminal) : 35748</p>	<p><b>HX18016-3RS (35182-039<sup>#</sup>)</b></p> <p>35182-0390 : 透明 (Natural) 35182-0392 : 红色 (Red) 35182-0393 : 黄色 (Yellow) 35182-0394 : 蓝色 (Blue)</p>	