



- 技术要求**
1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象；插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
  2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
  3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 18N$ 。
  4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。
  5. 包装说明
    - ① 散装
    - ② 管装
    - ③ 编带

B	7.95	9.95	11.95	13.95	15.95	17.95	19.95	21.95	23.95	25.95	27.95	29.95
A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0
尺寸 孔位	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

总装图		产品名称	卧贴针座
图样标记		规格型号	PH-AWB
图样比例		红星代号	HX20007-AWB
图样	视图	重量	比例
共 1 页	第 1 页	5:1	
标记处数	更改文件号	签字日期	
设计	王鹏程	标准	
校对	郑建银	审批	沈才义
审核		日期	2018.06.27
工艺			

浙江红星电业有限公司