



借(述)用件登记

图

图

旧图总号

图号

字

日期

C	7.3	9.8	12.3	14.8	17.4	19.8	22.3	24.8	27.3	30.0	32.7	35.2	37.7	40.2	42.7	45.2	47.7	50.2	52.7
B	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2	25.7	28.4	30.9	33.4	35.9	38.4	40.9	43.4	45.9	48.4	50.9
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

技术要求

1. 塑件表面平整光洁,无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

插孔座		HXH-2Y~20Y		HXY8.118.004	
(HX25002-2Y~20Y)				材料 尼龙(UL94V-2)	
设计	校核	审核	批准	日期	图样标记
处数	更改	文件号	签字	日期	视图
建	建	号	字		重量
丽	丽	准	准	2011.8.1	比例
					5:1
工	艺				共 1 页 第 1 页
				浙江红星电业有限公司	