


安装板尺寸



带(通)用件登记
描 图
描 迹
旧底图总号

底图总号

登 字

日 期

B	7.4	9.9	12.4	14.9	17.4	19.9	22.4	24.9	27.4	29.9	32.4
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

带 针 插 座

XH-2~12BH
(HX25003-2~12BH)

标记	处数	更改文件号	标准号	登 字	日 期	图 样 标 记	视 图	重 量	比 例	材 料	针座: 尼龙 PA66 插针: 黄铜 (□0.63*17)
设计	赵建丽		审 定	沈才义	2016.6.10						
审核			批 准			共 1 页	第 1 页			浙江红星电业有限公司	
工艺			日 期								

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 适用基板厚度1.2~2.0mm。
3. 铜针在基板中的固定力大于12N。
4. 针座2~5A打在两边第一针, 针座6~12A打在两边第2针;
5. 相同规格产品不同厂家的应能互换。