


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

NOTICE:
 ALL PARTS MUST MEET TO RoHS REQUIREMENTS

序号	日期	ECN	变更内容	变更者





- Note:
1. Remove All Burrs.
 2. Break All Corners And Edges C0.15 MAX.
 3. Diameter On Common Center And To Be Concentric Within 0.1 mm.
 4. Impedance : 50 Ω ; Frequency Range : 0-6 GHz ; VSWR : 1.5 Max.

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
3	母针	2E02-0048G	φ1.45*11.30 C3604 鍍金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0176	φ4.15*8.0 白色鐵弗龍	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0059G	SQ6.5*13.3 C3604 鍍1U"金	PCS	1

公差	x.	±0.20
	x.x	±0.15
x.xx	±0.10	
ANGULAR	±5°	

视图	 
单位	mm 比例 1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司
 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

品名规格: 180度母头母针, SQ6.5*13.3, 四脚插板焊接式

设计	LHM	料号	2LC15SF050
审核		日期	2019-12-24
核准		版本	A/0 页码 1/1