



Recommend PCB Layout

NO	PART NO	DIMENSION (mm)		
	Top entry type	A	B	C
2	CS-1120-02	3.96	8.0	5.25
3	CS-1120-03	7.92	11.90	9.60
4	CS-1120-04	11.88	15.90	13.25
5	CS-1120-05	15.84	19.90	17.25
6	CS-1120-06	19.80	23.90	21.25
7	CS-1120-07	23.76	27.90	25.25
8	CS-1120-08	27.72	31.90	29.25
9	CS-1120-09	31.68	35.90	33.25
10	CS-1120-10	35.64	39.90	37.25
11	CS-1120-11	39.60	43.90	41.25
12	CS-1120-12	43.56	48.00	45.25

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 10A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C - +105° C
- Contact resistance: 20mΩ

■ WADER

- Part No: CS-1120 (Straight)
- Part No: 2-12
- Material: Nylon 66 +30%GF UL94V-0, 本色
- PIN: C2700/H65, Tin-plated.
- Q' TY: 500/1000 pcs/Bag

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權歸深圳市永豐盈電子有限公司所有，未經書面許可不准擅自傳閱、複製和修改。本公司保留法律追究的權力。

類別	WAFER	品名	CS-1120-XX	X.	±0.50	單位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/0	設計	李文暢	X.X	±0.20	顏色	比例	▲	修改內容	修改日期
制定部門	工程部門	繪制	李文暢	X.XX	±0.10	画法	數量	▲		
工程圖號	CST-1120	審核	姚培柱	X.XXX	±0.05	CST 深圳市永豐盈電子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.		▲		
制定日期	2020/03/21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.02				▲	

CST 深圳市永豐盈電子有限公司  
ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.