



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 50V AC, DC
- Current rating: 1A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No: CS-1173-XX
- Poles: 2-16
- Material: Nylon 66, UL94V-0
- Q' TY: 1000 pcs/bag

| Poles | PART NO | DIMENSION (mm) | |
|-------|------------|----------------|-------|
| | | A | B |
| 2 | CS-1173-02 | 1.50 | 4.50 |
| 3 | CS-1173-03 | 3.00 | 6.00 |
| 4 | CS-1173-04 | 4.50 | 7.50 |
| 5 | CS-1173-05 | 6.00 | 9.00 |
| 6 | CS-1173-06 | 7.50 | 10.50 |
| 7 | CS-1173-07 | 9.00 | 12.00 |
| 8 | CS-1173-08 | 10.50 | 13.50 |
| 9 | CS-1173-09 | 12.00 | 15.00 |
| 10 | CS-1173-10 | 13.50 | 16.50 |
| 11 | CS-1173-11 | 15.00 | 18.00 |
| 12 | CS-1173-12 | 16.50 | 19.50 |
| 13 | CS-1173-13 | 18.00 | 21.00 |
| 14 | CS-1173-14 | 19.50 | 22.50 |
| 15 | CS-1173-15 | 21.00 | 24.00 |
| 16 | CS-1173-16 | 22.50 | 25.50 |

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

| 类别 | HOUSING | 品名 | CS-1173-XX | X. | ±0.50 | 材料 |
|------|------------|----|------------|--------|-------|---|
| 版本 | A/2 | 设计 | 李文畅 | X.X | ±0.40 | 颜色 |
| 制定部门 | 工程部 | 绘制 | 李文畅 | X.XX | ±0.30 | 画法 |
| 工程图号 | CST-1173 | 审核 | 姚培柱 | X.XXX | ±0.20 | 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO., LTD. |
| 制定日期 | 2017/11/30 | 核准 | 周中湖 | X.XXXX | ±0.10 | |

| 单位 | mm | SHEET 1 OF 1 | |
|----|-----|--------------|------|
| 比例 | 1:1 | ↑ | 修改内容 |
| 数量 | | ↑ | 修改日期 |
| | | ↑ | |
| | | ↑ | |