



(推荐剥线尺寸)

技术要求:

- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: 0-6GHz
- 接触电阻 内导体: ≤3mΩ
外导体: ≤2mΩ
- 绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 盐雾时间: 24H
- 分离力: ≥0.28N
- 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等

1	361-H20.4套	1	黄铜	镀金
2	361-H20.4母针	1	黄铜	镀金
3	361-H20.4绝缘体	1	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: SMA-361-直接内孔-H20.4
DECIMALS: X.±0.30			PAR SMA-C-K-361-H20.4-1.5
ANGLES: ±2'			DWN
.X±0.20			CHKD
.XX±0.10		APVD	SCALE 1:1 UNIT:MM
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A