



技术要求:

- 1.特性阻抗:50Ω
- 2.频率范围:0-6GHz
- 3.接触电阻 内导体:≤3mΩ
外导体:≤2mΩ
- 4.绝缘电阻:≥5000MΩ
- 5.盐雾时间:48H
- 6.分离力:≥0.28N
- 7.外观:无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等



1	624-H16.5铜座	1	黄铜	镀金
2	624-H16.5铜套	1	黄铜	镀金
3	323B绝缘体	1	PTFE	
4	624-H16.5母针	1	黄铜	镀金
5	624-H16.5尾塞	1	黄铜	镀金
6	6*6护套	1	PP	白
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: SMA系列	
DECIMALS:		PAR	SMA-C-KWE-624-H16.5
ANGLES:		DWN	
1~10±0.05	±2'	CHKD	
10~25±0.10		APVD	
25~50±0.20		SCALE 1:1	UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A